

Attache pour chemin de câble filaire (treillis)



L'attache pour chemin de câble filaire KBT est une solution facile à installer et rapide pour fixer solidement le chemin de câble en treillis au profil de montage. Placez simplement le chemin de câble filaire sur le profil de montage, positionnez l'attache KBT à l'endroit souhaité sur le rail, appuyez sur la KBT et insérez-la pour terminer l'assemblage - Rien de plus simple ! L'installation est terminée sans outils ou matériel supplémentaires. L'attache de chemin de câble filaire KBT est une autre solution rapide conçue pour aider les entrepreneurs à mener à bien les projets avec une rapidité, une facilité et une efficacité accrues.

FONCTIONS

Fixe le chemin de câble filaire (treillis) sur le profil de montage sans matériel supplémentaire

Aucun outil n'est requis


SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre de fil	Longueur (L)	Largeur (W)
KBT	170011	Ressort acier	nVent CADDY Armour	4 - 8 mm	74mm	16 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

12 Utilisez deux clips par support de rail de montage pour plateaux allant jusqu'à 300 mm. Utilisez trois clips par support de rail de montage pour plateaux allant jusqu'à 457 mm et ajoutez un clip par support de rail de montage pour chaque 150 mm de largeur de plateau supplémentaire.

Aucune capacité de charge, uniquement pour le positionnement.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

