


WBT Performance Cable Tray Waterfall



The nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall is a versatile, easy-to-install cable management solution for wire basket trays. Featuring innovative over-sidewall technology, installers can eliminate stress and pressure points on cable while removing the need to cut tray—saving valuable time on the job. Its flexible design and tool-free installation caters to both over-wall and flush-mount applications.

Le déversoir pour sortie de câbles offre un support et une protection robustes pour les larges faisceaux de câbles haute densité, et est idéal pour la gestion des câbles en cuivre, fibre optique, PoE et DAS. Disponibles en versions 12" (305 mm) et 20" (508 mm) avec un rayon de courbure de 120 degrés, les parois latérales aident à acheminer les câbles vers l'emplacement souhaité, créant une solution de chemin continu pour un résultat homogène et visuellement attrayant.

Si nécessaire, le déversoir pour sortie de câbles dispose de zones de raccordement désignées pour la mise à la terre.

FONCTIONS

Équipé d'ouvertures d'arrimage pour faciliter le support et la fixation de faisceaux de câbles

Le thermolaquage protège contre les rayures ou l'endommagement des câbles



Maintient une courbure de 120 degrés, conformément aux normes de rayon approuvées par la TIA pour tous les types de câbles

Les finitions standard incluent le thermolaquage noir et les revêtements électro-galvanisés (zinc) ; options de personnalisation avec d'autres couleurs sur demande

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles en fibre optique ainsi que les câbles de catégories 5e, 6, 6A et 7

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Couleur	Finition	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
WBTWTRFALL12BA	Acier	Noir	Revêtement poudré	347mm	139 mm	196 mm	1.2 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

