

Lampe LED compacte, CEL



Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Disponible avec ou sans détecteur de mouvement. Câblage traversant simple basé sur un système de branchement. Adaptée à une utilisation dans le monde entier avec une plage de tension de 24 à 240 V (CA/CC).

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

FONCTIONS

Raccordement: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes

Temps de suivi du détecteur de mouvement: 3 min.

Couleur de la lumière: 5 300 K (blanc neutre)

Dimensions: 396 x 33 x 40

Type de lampe: LED

Consommation électrique : 5,1 W max.

Éclairage: 550 lm

Humidité opérationnel: -20 ... +55 °C

Degré de protection: IP20

Tension opérative: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Description: Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Conçu pour s'adapter au profilé de montage de 25 mm et au canal d'accessoires. Peut être monté horizontalement ou verticalement. La lampe permet de connecter jusqu'à 4 lampes entre elles en cascade. Un modèle qui termine par "M" comprend un détecteur de mouvement. Accessoire magnétique disponible.

Protection: II / III

Matériau:	Plastique
Finition:	Mat doux
Couleur:	Noir
Type de lampe:	LED
Puissance lumineuse:	550lm

Température de couleur: 5800K
Couleur de lumière: Blanc neutre

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capteur de mouvement inclus	Tension nominale	Tension d'entrée CA
CEL550	396mm	33mm	40mm	Non	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Oui	230V	240V max

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.