


# Eclairage d'armoire LED 24 V, EL1200D24V

Eclairage LED spécialement conçu pour les armoires nVent HOFFMAN. L'assemblage sans outil réduit le temps d'assemblage. Câblage traversant simple basé sur un système de branchement. Modèle 24 V (CC).



## FONCTIONS

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçu pour les armoires nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Matériau:</b>                      | Plastique    |
| <b>Finition:</b>                      | Lisse        |
| <b>Couleur:</b>                       | Noir         |
| <b>Type de lampe:</b>                 | LED          |
| <b>Température de couleur:</b>        | 4000K        |
| <b>Couleur de lumière:</b>            | Blanc neutre |
| <b>Température de fonctionnement:</b> | -20 to 55°C  |

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Type de prise  | Puissance lumineuse | Puissance |
|---------------------|---------|---------|------------|----------------|---------------------|-----------|
| EL1200D24V          | 76mm    | 315mm   | 48mm       | NA             | 1200lm              | 12W       |
| EL1200DS            | 76mm    | 364mm   | 48mm       | SCHUKO, Type F | 1200lm              | 12W       |
| EL1200DS-BF         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type E         | 1200lm              | 12W       |
| EL1200DS-CH         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type J         | 1200lm              | 12W       |
| EL1200DS-GB         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type G         | 1200lm              | 12W       |
| EL1200DS-US         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type B         | 1200lm              | 12W       |
| EL1200M             | 76mm    | 315mm   | 48mm       | NA             | 1200lm              | 12W       |
| EL1200M24V          | 76mm    | 315mm   | 48mm       | NA             | 1200lm              | 12W       |
| EL1200MS            | 76mm    | 364mm   | 48mm       | SCHUKO, Type F | 1200lm              | 12W       |
| EL1200MS-BF         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type E         | 1200lm              | 12W       |
| EL1200MS-CH         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type J         | 1200lm              | 12W       |

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Type de prise  | Puissance lumineuse | Puissance |
|---------------------|---------|---------|------------|----------------|---------------------|-----------|
| EL1200MS-GB         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type G         | 1200lm              | 12W       |
| EL1200MS-US         | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type B         | 1200lm              | 12W       |
| EL900D              | 76mm    | 314mm   | 48mm       | NA             | 900lm               | 9W        |
| EL900DS             | 76mm    | 364mm   | 48mm       | SCHUKO, Type F | 900lm               | 9W        |
| EL900DS-BF          | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type E         | 900lm               | 9W        |
| EL900DS-CH          | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type J         | 900lm               | 9W        |
| EL900DS-GB          | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type G         | 900lm               | 9W        |
| EL900DS-US          | 76mm    | 364mm   | 48mm       | Type B         | 900lm               | 9W        |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.