

# Porte vitrée | Armoires au sol, DNG



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

## FONCTIONS

Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre de sécurité pour visualiser l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre de renfort. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Utilisable sur les armoires juxtaposables et semi-monoblocs.

Matériau: Cadre: tôle d'acier 2 mm. Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Unité de livraison: 1 pièce.

Instructions de montage: Utiliser un kit de charnières DNMK01 si aucune porte n'était précédemment montée.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux        |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré |
| <b>Couleur:</b>      | Gris clair        |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7035          |
| <b>Épaisseur:</b>    | 2mm               |

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Taille de la fenêtre | Famille de produits |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|----------------------|---------------------|
| DNG1106R5           | DNG1106R5         | 1082mm  | 593mm   | 17mm       | 876 x 415mm          | Autoportant         |
| DNG1206R5           | DNG1206R5         | 1182mm  | 593mm   | 17mm       | 976 x 415mm          | Autoportant         |
| DNG1208R5           | DNG1208R5         | 1182mm  | 793mm   | 17mm       | 976 x 615mm          | Autoportant         |
| DNG1406R5           |                   | 1382mm  | 593mm   | 17mm       | 1176 x 415mm         | Autoportant         |
| DNG1408R5           |                   | 1382mm  | 793mm   | 17mm       | 1176 x 615mm         | Autoportant         |

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Taille de la fenêtre | Famille de produits |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|----------------------|---------------------|
| DNG1606R5           |                   | 1582mm  | 593mm   | 17mm       | 1376 x 415mm         | Autoportant         |
| DNG1608R5           |                   | 1582mm  | 793mm   | 17mm       | 1376 x 615mm         | Autoportant         |
| DNG1806R5           |                   | 1782mm  | 593mm   | 17mm       | 1576 x 415mm         | Autoportant         |
| DNG1808R5           |                   | 1782mm  | 793mm   | 17mm       | 1576 x 615mm         | Autoportant         |
| DNG2006R5           |                   | 1982mm  | 593mm   | 17mm       | 1776 x 415mm         | Autoportant         |
| DNG2008R5           |                   | 1982mm  | 793mm   | 17mm       | 1776 x 615mm         | Autoportant         |
| DNG2010R5           |                   | 1982mm  | 992mm   | 17mm       |                      | Autoportant         |
| DNG2206R5           |                   | 2182mm  | 593mm   | 17mm       | 1976 x 415mm         | Autoportant         |
| DNG2208R5           |                   | 2182mm  | 793mm   | 17mm       | 1976 x 615mm         | Autoportant         |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.