

Boîtier terminal de conception hygiénique, HDTB



Le boîtier terminal nVent HOFFMAN de conception hygiénique de la gamme HDTB est spécialement conçu pour protéger les équipements essentiels dans les environnements hautement sanitaires et pour faciliter le nettoyage. Grâce à ses surfaces lisses auto-drainantes, à sa conception sans espace et à son degré de protection élevé, le boîtier minimise les risques en matière d'hygiène et contribue à réduire les temps d'arrêt pour augmenter la productivité.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FONCTIONS

Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 304L. Corps et couvercle : 1,5 mm.

Corps: Plié et à soudure continue. Quatre goujons M6x13 pour la fixation de profilés ou de la platine de montage.

Couvercle: Plié et à soudure continue. Côtés inclinés à 3°. Vis Inox 316 de conception hygiénique avec joint en silicone bleu.

Joint: Un joint monobloc en silicone amovible avec angles moulés assure une étanchéité correcte et permet de retirer et de remplacer le joint plus rapidement et plus facilement pour les opérations de nettoyage et d'entretien. Le silicone est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600. Couleur bleue (RAL 5010).

Accès des câbles: Aucun passe-câbles de série pour minimiser les risques en matière d'hygiène.

Mise à la masse: Goujons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la terre.

Protection: Conforme IP 66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.

Finition: Acier inoxydable brossé 400, poli à Ra < 0.8 µm.

Livraison: Corps avec couvercle et accessoires de montage.

Information complémentaire: Pour les accessoires situés à l'extérieur du boîtier, consultez notre section sur les accessoires de conception hygiénique.

The silicone gasket is FDA 21 CFR 177,2600 compliant. Colour blue (RAL 5010)

goujons de mise à la terre M8 x 18 mm dans le boîtier et sur le couvercle écrous M8, rondelles et étiquettes de mise à la terre

Épaisseur: 1.5mm
Finition: Finition brossée
Matériau: Acier inoxydable 304L

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur
HDTB202012	200mm	199mm	120mm
HDTB304012	300mm	400mm	120mm
HDTB204012	200mm	400mm	120mm
HDTB151508	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	150mm	150mm	120mm
HDTB203012	200mm	299mm	120mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE