

# Déflexeur d'air, avec Face avant, Blindage CEM réalisable a posteriori, Acier



L'obturateur avec face avant plate couvre les slots vides et supprime les fuites d'air. La face avant plate accepte un joint CEM en acier inoxydable.

## FONCTIONS

L'obturateur élimine les fuites d'air au niveau des slots vides

Glissé dans le guide-cartes

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type de produit:     | Obturateur                                                            |
| Matériau:            | Aluminium                                                             |
| Finition:            | Anodisé; Passivé                                                      |
| Famille de produits: | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Type:                | Avec face avant                                                       |



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Quantité par colis | Profondeur | Blindage électromagnétique    | Largeur du rack | Compatible avec         |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 20848-712           | 3U              | 1                  | 160mm      | Non (réalisable a posteriori) | 4HP             | Bacs à cartes, Coffrets |
| 20848-721           | 6U              | 1                  | 220mm      | Non (réalisable a posteriori) | 4HP             | Bacs à cartes, Coffrets |
| 20848-720           | 6U              | 1                  | 160mm      | Non (réalisable a posteriori) | 4HP             | Bacs à cartes, Coffrets |
| 20848-713           | 3U              | 1                  | 220mm      | Non (réalisable a posteriori) | 4HP             | Bacs à cartes, Coffrets |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Obturateur pour profondeur 280 mm et pour cartes rear I/O de 80 mm disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE