



Kit module enfichable avec poignée IEL pour I/O arrière, blindé, noir, 3 U, 4 F



RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-751

Module enfichable, avec poignée IEL
d'insertion/d'extraction noire, 3 U, montage rear I/O. La
face avant en U permet un blindage avec un joint textile.

FONCTIONS

Face avant en U pour joint textile

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Permet l'installation d'un microswitch

Permet l'installation des pions de détrompage conformément à la norme IEC60297-3-103/ IEEE 1101.10



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 4HP

Quantité par colis: 1

Type de poignée: IEL

Fixation: E/S arrière à visser

Type de joint: Textile EMC

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Décapé

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-102; IEEE 1101.10; CEI 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur (H): 128.4mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Hauteur du rack: 3U

Type: Face avant avec poignée (PIU)


Largeur (W): 20mm

Poids net: 0.08kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

DIAGRAMMES

3U



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE