

# EuropacPRO| Capot , Universal

Les capots sont utilisés pour le blindage électromagnétique et/ ou comme protection mécanique. Les capot peuvent être vissés sur les flancs. Les capots peuvent être utilisés si des cartes non standard sont montées dans le bac à cartes.

## FONCTIONS

Le blindage est assuré par des joints CEM en acier inoxydable optionnels, entre le capot supérieur et le flanc

Pour le positionnement libre des glissières horizontales, p. ex. pour les circuits imprimés avec formats non standard

Taux de perforation 58 %

Compatibilité avec tous les profilés horizontaux

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium       |
| <b>Type de produit:</b>     | Capot supérieur |
| <b>Famille de produits:</b> | EuropacPRO      |
| <b>Finition:</b>            | Passivé         |
| <b>Compatible avec:</b>     | Bacs à cartes   |
| <b>Type:</b>                | Universel       |



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Unité du colis |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|
| 24560-041           | 63HP            | 175mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-031           | 42HP            | 175mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-056           | 84HP            | 475mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-033           | 42HP            | 295mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-055           | 84HP            | 415mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-042           | 63HP            | 235mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-054           | 84HP            | 355mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-053           | 84HP            | 295mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-043           | 63HP            | 295mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-051           | 84HP            | 175mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-032           | 42HP            | 235mm      | 2                  | Paire          |
| 24560-052           | 84HP            | 235mm      | 2                  | Paire          |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

En outre, 4 joints par bac à cartes sont nécessaires pour fixer le capot à la glissière horizontale.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE