


# Joint CEM, -40 à +85°C, pour faces



Les joints CEM en textile sont positionnés dans un emplacement à droite des faces avant en U. Les joints sont collés sur la face avant. Pour une plage de températures étendue jusqu'à +85°C.

## FONCTIONS

Le joint CEM en textile est fixé latéralement sur la face avant ou dans la rainure du profil droit

Le joint est collé sur la surface de contact de l'équerre 19" ou du profilé d'angle arrière et étend la conductivité aux faces avant en U

Plage de température -40 °C ... +85 °C

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau:</b>            | Élastomère thermoplastique                                  |
| <b>Famille de produits:</b> | EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette |
| <b>Type de produit:</b>     | Kit de blindage                                             |
| <b>Compatible avec:</b>     | Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant                        |




## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Quantité par colis | Profondeur (D) | Hauteur (H) |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|
| 21102-853           | 3U              | 10                 | 1.62mm         | 97mm        |
| 21102-855           | 6U              | 10                 | 1.62mm         | 232mm       |
| 21102-857           | 2U              | 10                 | 1.62mm         | 52mm        |
| 21102-859           | 9U              | 10                 | 1.62mm         | 365.5mm     |
| 21102-858           | 4U              | 10                 |                |             |
| 21102-978           | 5U              | 10                 |                |             |
| 21102-854           | 3U              | 100                |                |             |
| 21102-856           | 6U              | 100                |                |             |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des joints CEM (textile) sont requis pour le blindage des faces avant.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

