

IP-PRO| Coffret en aluminium, CEM



IP-Pro Alu CEM- Le boîtier pour une protection fiable contre l'eau, la poussière et les interférences électromagnétiques pour les composants électroniques sensibles dans les environnements difficiles. Prouvé et certifié pour les applications avec des exigences de résistance aux chocs et aux vibrations élevées.

FONCTIONS

Boîtier moulé en aluminium disponible en 15 tailles différentes, avec revêtement poudré outdoor gris argent (RAL 7001)

En fonction de la taille, Classe de protection jusqu'à IP67 selon EN 60529

Blindage CEM

Résistant aux chocs et aux vibrations selon EN 61373 Cat. 2 et AREMA Classe I

Protection IK 09 contre les impacts mécaniques externes selon IEC 62262

Plage de températures du boîtier -40 à +90°C

Matériau:	Aluminium
Famille de produits:	IP-PRO ALU CEM
Code couleur:	RAL 7001
Type:	Durci
Type de produit:	Coffret à petit facteur de forme

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Gris argent
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Gris argent
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Gris argent

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Gris argent
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Gris argent
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Gris argent
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Gris argent
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Gris argent
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Gris argent
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Gris argent
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Gris argent
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Gris argent
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Gris argent
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Gris argent
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Gris argent

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Forme
26880-008	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-009	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-002	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-011	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-004	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-012	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-015	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-007	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-014	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-005	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-006	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-010	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-001	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-003	Revêtement poudré	Rectangulaire
26880-013	Revêtement poudré	Rectangulaire

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les modifications mécaniques, les solutions innovantes de fixation de carte et de câblage, ainsi que les concepts de refroidissement, veuillez nous contacter.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE