

# Varistar CP| Armoire Réseaux



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19.

## FONCTIONS

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements de réseau possibles

Gestion du câblage intégrée pour un montage vertical et horizontal

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

**Matériau du bâti:** Acier

**Matériau:** Acier

**Type de produit:** Rack

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Matériau des pièces d'habillage | Couleur du bâti | Hauteur | Teinte RAL du bâti | Coloris de l'habillage |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| 10630-027           | 42U             | Acier                           | Gris foncé      | 2000mm  | RAL 7021           | Gris foncé             |
| 10630-028           | 42U             | Acier                           | Gris foncé      | 2000mm  | RAL 7021           | Gris foncé             |

Table 2/2

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Charge statique | Teinte RAL des pièces d'habillage | Quantité par colis | Charge dynamique | Finition          |
|---------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 10630-027           | 800mm   | 1200mm     | 1600kg          | RAL 7021                          | 1                  | 1000kgf          | Revêtement poudré |
| 10630-028           | 800mm   | 1200mm     | 1600kg          | RAL 7021                          | 1                  | 1000kgf          | Revêtement poudré |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

