


Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté



FONCTIONS

Soutient les appareils électriques depuis le profil en « T » pour plafond acoustique

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Conçu pour réduire la rayure du profil en « T »

Écrou vendu séparément

Matériau: Ressort acier, Acier



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Couleur	Longueur de la vis (L)	Épaisseur de bride (FT)	Taille du profil en T
4G24M11	171680	nVent CADDY Armour	Gris	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M11WH	171840	Peint	Blanc	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M16	171710	nVent CADDY Armour	Gris	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WH	171860	Peint	Blanc	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WHSP25	172290	Peint	Blanc	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M25	171730	nVent CADDY Armour	Gris	25mm	1.5 mm	24mm
4G24M25WHSP25	172300	Peint	Blanc	25mm	1.5 mm	24mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Charge statique
4G24M11	171680	6	220N
4G24M11WH	171840	6	220N
4G24M16	171710	6	220N
4G24M16WH	171860	6	220N
4G24M16WHSP25	172290	6	220N
4G24M25	171730	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	6	220N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

