

Attaches câbles



FONCTIONS

Pour l'installation d'un ou de plusieurs câbles directement sur le béton

Sa forme profilée la rend discrète

Sans halogène


Traité avec un agent anti-UV

Matériau: Polypropylène

Température: -10 to 85 °C

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Diamètre (Ø)	Diamètre du trou percé	Profondeur du trou percé	Charge statique
SCDKS2040	800053	20 - 40 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS313	800050	3 - 13 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS620	800051	6 - 20 mm	6mm	30mm	170N
SCDKS828	800052	8 - 28 mm	6mm	30mm	170N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

