

Equerre 90° mural pour fixation tige fileté M10 avec trou 11mm, galvanisé à chaud

RÉFÉRENCE CATALOGUE

325M10HD

FONCTIONS

Se fixe sur le mur ou le côté d'une solive pour soutenir la tige filetée de suspension



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 589295

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Taille de trou (HS): 11 mm

Hauteur (H): 50 mm

Longueur (L): 50mm

Largeur (W): 50 mm


Épaisseur (T): 5 mm

Charge statique: 2000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Respectez les résistances au cisaillement et à l'arrachement indiquées par le fabricant de l'attache lors de la fixation à la structure. Attache non incluse.

Installez en respectant le code applicable.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

