

Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'ép. 3-30 mm. Profil double 41x21 - 400mm.

RÉFÉRENCE CATALOGUE


6400CCHD

FONCTIONS

Les rails soudés dos à dos assurent une fixation lisse et facile, réglable sur toute la longueur du rail

Les attaches à pression serrent le rail de montage entre les deux lèvres, l'empêchant ainsi de tourner

Système de fixation sûr et pour charge lourde pour le chemin de câbles, la gaine de ventilation ou le tuyau



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 330010

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Longueur (L): 400mm

Type de profil de montage: CC (41 x 41 mm)

Taille du piquet (RS): 10

Épaisseur de bride (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B: 13 mm

Couple de serrage (TQ): 30 N·m

Type de profil Strut	A	Charge Statique 1 F1	Charge Statique 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

