


Attache poutre, fixation IPN/IPE interne pour rail strut

RÉFÉRENCE CATALOGUE

INC8

FONCTIONS

Permet la fixation de profil de montage dans les poutres



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 336290

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Type de profil de montage: A (41 x 41 mm);C (21 x 41 mm)

A: 13 mm

Diamètre de vis (Sc): 8



Longueur de la vis (L): 25mm

Couple de serrage (TQ): 6 N·m

Charge statique: 450N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le rail de montage doit être coupé à 3/4 po (20 mm) de moins que la distance interne entre les deux ailes de la poutre afin de pouvoir y installer les fixations



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

