


# L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### PEB



## FONCTIONS

Idéal pour une utilisation avec un rail de montage de type A et des supports en U pour créer des supports d'équipement personnalisés

Hauteur réglable

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 360425

Matériau: Acier;Polypropylène;Polyéthylène

Finition: Galvanisé à chaud

Température: -34 to 54.4 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Hauteur (H): 305 - 457 mm

Longueur (L): 314mm

Largeur (W): 314 mm

A: 76 mm

Surface: 0.09m<sup>2</sup>



Poids unitaire: 4 kg

Charge statique: 3340N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'installateur doit sélectionner le châssis en fonction des charges qui lui seront appliquées.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

