

Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 365 mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBT300CBRKT

FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Idéal pour les installations au plafond, murales et sur rail de construction

Garantit l'accès direct aux câbles pour une installation latérale

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 820340

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Longueur 1 (L1): 137 mm

Longueur 2 (L2): 365 mm

Largeur (W): 54 mm

Hauteur (H): 190 mm

Charge statique: 245N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

