

Attache tige à panne en « C » J-TI/T



FONCTIONS

Se fixe sur les solives et les pannes en C


Soutient une tige filetée

Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	A	Charge statique
J1M10TI	175050	10 mm	Fileté	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M6TI	174870	6 mm	Fileté	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M8TI	174960	8 mm	Fileté	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1T10	160220	11 mm	Brut	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J2M10TI	175060	10 mm	Fileté	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M6TI	174880	6 mm	Fileté	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M8TI	174970	8 mm	Fileté	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

