


Armoire PC industrielle tôle peinte, MCM



Cette armoire au sol en acier doux, MCM, est préconfigurée avec des accessoires intégrés pour faciliter le montage des ordinateurs et des périphériques industriels. Elle peut être commandée avec un seul code article, avec tous les accessoires pertinents inclus, ce qui simplifie l'approvisionnement.

NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

GOST

FONCTIONS

Matériau: Ossature: acier 1.5 mm. Toit et panneaux latéraux: acier 1.35 mm. Portes: acier 2 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Ossature: Profilés ouverts à soudure continue avec perforations au pas de 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte: Monté avec deux charnières par porte. Porte supérieure avec verre de sécurité. Zone de visualisation pour moniteur de 14" - 21". Deux serrures à clé C21323 pour la porte supérieure, et système de verrouillage espagnolette à deux points avec serrure DIN 3 mm pour la porte inférieure.

Porte arrière: Monté avec charnières permettant l'ouverture droite ou gauche. Avec cadre de porte avec perforations au pas de 25 mm. Système de fermeture 4 points à crémone avec serrure standard DIN 3 mm.

Panneau support clavier: Panneau clavier à ouverture verticale. Support souris coulissant utilisable à droite ou à gauche. Dimension maxi du clavier 470 x 190 x 45 mm. Serrure à clé C21323.

Plaques de fond: Se compose de trois pièces ou quatre pièces (D>600).

Finition: Finition bicolore. Portes, panneaux latéraux, panneau de toit et châssis en peinture poudre structurée RAL 7035. Panneaux latéraux pour clavier et panneau de porte du moniteur en peinture poudre structurée RAL 7015. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.

Caractéristiques: Panneaux de toit et latéraux spéciaux antivols. Les panneaux sont uniquement accessibles lorsque les portes sont déverrouillées. Il est possible de graver le nom de votre société dans le bandeau du haut (option).

Protection: IP 44 | IK 10. Avec plateau de clavier ouvert : IP 30.

Instructions de montage: Les tablettes pour équipement ne sont pas comprises.

Livraison: ossature équipée d'une porte arrière, de panneaux latéraux, d'un panneau de toit, d'une porte pour moniteur, d'un support pour clavier, de plaques de fond et d'une tablette pour moniteur avec les attaches pour fixer le moniteur. Les boulons de mise à la masse sont fournis. L'armoire est livrée sur une palette de même largeur. Tout le matériel d'emballage est recyclable.


Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair

Code couleur: RAL 7035
Épaisseur de porte: 2mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Poids
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

