

Armoire monobloc en tôle peinte simple porte, MKS



La gamme d'armoires au sol compactes simple porte en acier doux, MKS, avec un indice de protection IP 55, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour de nombreuses applications différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FONCTIONS

Matériau: Corps: Acier peint 1.35 mm. Panneaux arrière et de toit: Acier peint 1.5 mm. Porte: Acier peint 2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Corps: Châssis quatre plis et soudure continue. Deux rangées de perforations. Profilé perforé permettant un ajustement de la platine en profondeur au pas de 25mm.

Porte: Avec 4 charnières. Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilité de montage d'une porte arrière de série.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Serrure à crémonne quatre points. Serrure avec insert DIN3 mm. Peut être remplacé par un des inserts standard. pour une fermeture à clé remplacer la serrure par une poignée en T ou basculante + barillet à clé.

Plaque de fond: Trois pièces.

Platine de montage: Double pli et système de positionnement. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livraison: Armoire avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livré sur une palette de même largeur que l'armoire. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré

Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035
Épaisseur du corps: 1.35mm
Épaisseur de porte: 2mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3						
Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	Non		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Oui	1094 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	Non		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Oui	1094 x 694mm	359mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	Non		
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Oui	1294 x 494mm	259mm
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	Non		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Oui	1294 x 494mm	359mm
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	Non		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Oui	1294 x 694mm	259mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	Non		
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Oui	1294 x 694mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	Non		
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Oui	1494 x 494mm	259mm
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	Non		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Oui	1494 x 494mm	359mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	Non		
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Oui	1494 x 694mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	Non		
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Oui	1494 x 694mm	359mm

Table 2/3						
Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	Non		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Oui	1494 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	Non		
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Oui	1494 x 894mm	359mm
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	Non		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Oui	1494 x 894mm	459mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	Non		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Oui	1694 x 494mm	359mm


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	Non		
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Oui	1694 x 694mm	359mm
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	Non		
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Oui	1694 x 694mm	459mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	Non		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Oui	1694 x 894mm	359mm
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	Non		
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Oui	1894 x 494mm	359mm
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	Non		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Oui	1894 x 694mm	359mm
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	Non		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Oui	1894 x 694mm	459mm

Table 3/3

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	Non		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Oui	1894 x 894mm	359mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	Non		
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Oui	1894 x 894mm	459mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ajouter des socles PF et PCP pour multiplier les options de câblage.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

