

# Portes partielles | Armoires au sol, DP

Les portes partielles permettent de nombreuses configurations de compartiments séparés facilement accessibles à l'intérieur de l'armoire.



## FONCTIONS

Description: Combinées avec les barres de séparation horizontales CDH/CDHK, elles permettent de séparer la partie avant de l'armoire en plusieurs compartiments. Dotées d'une serrure DIN 3 mm (1 jusqu'à 400 mm, puis 2 si H> 400 mm).

Matériau: Tôle d'acier 1.75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure(s) et accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les ossatures MC et une barre CDHK pour les armoires MK.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Couleur:</b>      | Gris clair        |
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux        |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7035          |

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| DP01506R5           | 150mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP10008R5           | 1000mm  | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| DP03006R5           | 300mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP02506R5           | 250mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP01508R5           | 150mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP04006R5           | 400mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP05006R5           | 500mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP02004R5           | 200mm   | 400mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP06008R5           | 600mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP12006R5           | 1200mm  | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP06004R5           | 600mm   | 400mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP08006R5           | 800mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP02504R5           | 250mm   | 400mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP04004R5           | 400mm   | 400mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP05004R5           | 500mm   | 400mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP03008R5           | 300mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP10006R5           | 1000mm  | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP02008R5           | 200mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP08008R5           | 800mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP02006R5           | 200mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| DP03004R5           | 300mm   | 400mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP01504R5           | 150mm   | 400mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP12008R5           | 1200mm  | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP02508R5           | 250mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP05008R5           | 500mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP04008R5           | 400mm   | 800mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DP06006R5           | 600mm   | 600mm   | 17mm       | Autoportant         | Acier doux            |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**