


# Armoire Uniplast version compacte, UCP/UCPT



La gamme d'armoires murales compactes simple porte en polyester, UCP/UCPT, avec un indice de protection IP 66/IP 54, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Une porte opaque ou transparente peut être commandée. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les installations extérieures, même lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

## NORMES INDUSTRIELLES

cULus\_UL Listed

CE UKCA

GOST

## FONCTIONS

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre. Zone de visibilité UCPT: polycarbonate.

Corps: Structure moulée monobloc 3 mm. Quatre orifices pour montage direct au mur. Sans passe-câbles.

Porte: Porte à ouverture à 180° avec ou sans fenêtre. Les modèles UCP/UCPT750 et postérieurs sont dotés d'un support de porte pour simplifier leur fermeture. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Fermeture: Verrou deux points 3 mm et mouvement à 90°. Les modèles UCP/UCPT540 sont équipés d'un verrou trois points. Autres verrous disponibles en tant qu'accessoires.

Resistance à la température: -25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).

Caractéristiques: Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. Tension d'isolement nominale  $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$ .

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 et IP 65 pour UCP320 et UCPT430. Résistance aux impacts IK 08 (IK 07 pour les armoires à porte vitrée).

Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus\_UL Listed et CSA, contacter notre service commercial.

Finition: RAL 7035, matériau brut pré-teint.

Livraison: Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et protection antipluie.


Note: Modèles UCP320, UCP430 et UCP540: Portes livrées non montées, mais incluses dans le colisage.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Matériau:</b>           | Polyester  |
| <b>Finition:</b>           | Lisse      |
| <b>Couleur:</b>            | Gris clair |
| <b>Code couleur:</b>       | RAL 7035   |
| <b>Épaisseur du corps:</b> | 3mm        |

SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Profondeur (D) | Type de porte | Nombre de verrous | Poids  |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|--------|
| UCP1080             | 1035mm      | 835mm       | 300mm          | Brut          | 3                 | 22.8kg |
| UCP320              | 315mm       | 215mm       | 170mm          | Brut          | 1                 | 2.8kg  |
| UCP430              | 415mm       | 315mm       | 170mm          | Brut          | 1                 | 3.9kg  |
| UCP540              | 515mm       | 415mm       | 230mm          | Brut          | 3                 | 6.9kg  |
| UCP640              | 615mm       | 415mm       | 230mm          | Brut          | 3                 | 7kg    |
| UCP750              | 735mm       | 535mm       | 270mm          | Brut          | 3                 | 11.7kg |
| UCP860              | 835mm       | 635mm       | 300mm          | Brut          | 3                 | 14.9kg |
| UCPT1080            | 1035mm      | 835mm       | 300mm          | Transparent   | 3                 | 22.3kg |
| UCPT430             | 415mm       | 315mm       | 170mm          | Transparent   | 1                 | 3.9kg  |
| UCPT540             | 515mm       | 415mm       | 230mm          | Transparent   | 3                 | 7.1kg  |
| UCPT640             | 615mm       | 415mm       | 230mm          | Transparent   | 3                 | 7.3kg  |
| UCPT750             | 735mm       | 535mm       | 270mm          | Transparent   | 3                 | 11.8kg |
| UCPT860             | 835mm       | 635mm       | 300mm          | Transparent   | 3                 | 15kg   |

DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.