


Panneaux latéraux | Armoires au sol, SPM



Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.

FONCTIONS

Description: Montage simple par une seule personne. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés. Peut être remplacé par la porte latérale DNS.

Matériau: Tôle d'acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinaison avec MCS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur: 1.5mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire	Matériau
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire	Matériau
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux	Acier doux
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm		Acier doux	Acier doux
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm		Acier doux	Acier doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Indice de protection de IP66, NEMA Type 4, 12 lorsqu'il est utilisé en combinaison avec MSC-HP.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.