

Porte vitrée avec verre transparent, ADC



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

FONCTIONS

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles.

Matériau: Acier 1.2 mm / 1.5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 800 mm ou plus, et verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Unité de livraison: 1 porte.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Nombre de verrous	Taille de la fenêtre
ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1	259 x 243mm
ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Nombre de verrous	Taille de la fenêtre
ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* fermeture à crémone 3 points. Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.