

On-Board Rack| Rack embarqué

Adapté aux contraintes de vibrations permanentes, chocs, températures élevées et forte humidité.

FONCTIONS

Pour applications ferroviaires embarquées

Convient pour les vibrations entretenues, chocs, températures élevées, et une forte humidité

Pour bacs à cartes SNCF 1, 2, ou bacs à cartes SNCF 3U (NF F61-005, CF 60-002)


L'arrière est prévu pour des connecteurs standard ; cadre arrière personnalisable avec les pions de détrompage SNCF

Cadre arrière avec goulotte de câblage intégrée

Plusieurs racks peuvent être superposés ou accouplés

Soudé, certifiée selon la norme EN 15085 (CL2)

Soudures passivées en acier inoxydable pour éviter la corrosion



Profondeur:	341.8mm
Finition:	Finition brute
Conformité:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Matériau du bâti:	Acier inoxydable
Charge statique:	25kg
Type de produit:	Rack



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Matériau	Largeur du rack
10170-012	6U	290mm	496.4mm	1	Acier inoxydable	84HP
10170-013	6U	290mm	252.65mm	1	Acier inoxydable	36HP
10170-014	3U	156.7mm	496.4mm	1	Acier inoxydable	84HP
10170-015	3U	156.7mm	252.65mm	1	Acier inoxydable	36HP
10170-016	9U	423.4mm	496.4mm	1	Acier inoxydable	84HP
10170-017	9U	423.4mm	252.65mm	1	Acier inoxydable	36HP

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

