


Poignée d'insertion/extraction, type IET, levier gris, bouton-poussoir noir, bas, 100 pièces



RÉFÉRENCE CATALOGUE

20817-661

Poignée d'insertion/d'extraction, de type IET, conforme à l'IEEE 1101.10. Décalage 0,1". Pour une force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire).

FONCTIONS

Pour des forces d'insertion et d'extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Conforme à la norme IEEE 1101.10 et IEC 60297-3-102

Possibilité de monter un microswitch

Avec verrouillage

Avec pion de centrage intégré pour bande perforée

Codifiable conformément à IEEE 1101.10 et IEC 60297-3-103



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 100

Type de poignée: IET; Avant bas; Rear I/O supérieure

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Couleur: Gris

Conformité: EN 45545-2

Matériau: Polycarbonate

Type de produit: Poignée

Type: Dispositif d'insertion et extracteur, Standard

Compatible avec: Faces avant


Poids brut: 2.276kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les pions de détrompage et le microswitch

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE