


Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 4 pièces



RÉFÉRENCE CATALOGUE

21190-095

Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle sur au moins un point de fixation.

Lorsque le kit de montage 19 est utilisé avec une face d'appui conductrice 19, les écrous cage de mise à la terre ne sont pas nécessaires.

FONCTIONS

Kit de montage pour fixer des accessoires 19" dans une baie

Pour la fixation des faces avant, panneaux de brassage ou autres composants sur le bâti, les montants ou traverses de profondeur avec découpes carrées



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 4

Taille du filetage: M6

Finition: Zingué

Matériau: Acier; ABS

Famille de produits: RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Comptec; Inpac; MultipacPRO; Varistar CP; Eurorack; Extérieur

Type de produit: Kit de montage

Type: Kit de montage

Compatible avec: Coffrets 19"; Montage mural 19"; Armoires intérieures 19"; Armoires extérieures 19"

Poids net: 0.042kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en

fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE