


EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Blindage CEM réalisable a posteriori

Bac à cartes sans blindage pour montage de carte fond de panier.



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), avec équerres 19", support 19" réglable en profondeur vendu séparément (non inclus dans les articles livrés)

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Aluminium

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Profilés horizontaux de type « Light »

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Blindage électromagnétique:	Non
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24563-131	3U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-132	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-133	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-134	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-135	3U	415mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-136	3U	475mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-431	6U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-432	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-433	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-434	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-435	6U	415mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)
24563-436	6U	475mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)

Table 2/2

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Matériau	Largeur du rack	Charge statique
24563-131	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-132	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-133	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-134	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-135	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-136	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-431	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Matériau	Largeur du rack	Charge statique
24563-436	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.