


EuropacPRO| Plaque de montage, Utilisation avec capot



Plaque châssis à utiliser avec des capots pour l'installation et la fixation des composants lourds. Les plaques châssis de pleine largeur (aussi larges que le bac à cartes ou le coffret du système) sont fixées sur les flancs. Les plaques châssis raccourcies sont fixées sur le flanc et le profilé horizontal au moyen d'une bande de fixation.

Les guide-cartes de type 4,4 et type renforcé ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec la plaque de montage. Le capot inférieur/supérieur qui sera inséré dans la rainure des profilés horizontaux légers (type L) ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage.

FONCTIONS

Pour l'installation et la fixation des composants lourds

Plaque de raccordement, pleine largeur : La largeur de la plaque de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret. Fixation sur les flancs.

Le montage d'un guide-carte est possible au premier et dernier emplacement.

En plus de la plaque de montage CEM, des capots supérieurs peuvent également être installés sur le bac à cartes

Les guide-cartes de type 4,4" et « renforcés » ne peuvent pas être utilisés

Le montage d'un guide-cartes est possible au premier et dernier emplacement.

Matériau: Aluminium
Famille de produits: EuropacPRO
Type de produit: Platine de montage
Compatible avec: Bacs à cartes



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Largeur	Certifications
34563-004	84HP	1	112.5mm	431.35mm	RoHS
34563-019	63HP	1	172.5mm	324.67mm	RoHS
34563-014	42HP	1	172.5mm	217.99mm	RoHS
34563-009	28HP	1	172.5mm	146.88mm	RoHS
34563-003	63HP	1	112.5mm	324.67mm	RoHS

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Largeur	Certifications
34563-002	42HP	1	112.5mm	217.99mm	RoHS
34563-001	28HP	1	112.5mm	146.88mm	RoHS
34563-024	84HP	1	172.5mm	431.35mm	RoHS
34563-044	84HP	1	412.5mm	431.35mm	
34563-042	84HP	1	352.5mm	431.35mm	
34563-028	84HP	1	292.5mm	431.35mm	
34563-026	84HP	1	232.5mm	431.35mm	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE