


Guide-carte| Avec fixation pour connecteur DIN



Le guide-carte de type standard pour connecteurs permet à l'utilisateur de clipser les connecteurs DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) directement sur les guide-cartes. Applicable uniquement aux cartes euro de dimensions 100 x 160 mm et 100 x 220 mm. Compatible avec RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO et EuropacPRO.

FONCTIONS

Montage facile et économique des connecteurs à clipser comme alternative aux rails z ou aux profilés horizontaux avec rail z intégré.

Pour le format carte euro simple 100 x 160 mm ou 100 x 220 mm ; ne convient pas au format carte euro double

Guide-carte en matière plastique, monobloc, rouge, largeur de rainure 2 mm

Peut être clipsé dans les profilés horizontaux dans l'extrusion d'aluminium

Peut être fixé dans une tôle de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : -40°C à 130°C

Couleur:	Rouge
Matériau:	Polybutylène téréphtalate
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Type de produit:	Support de guidage
Type:	Standard avec connecteur DIN
Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Châssis



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Quantité par colis	Conformité	Unité du colis
64560-074	160mm	2	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paire
64560-075	220mm	2	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paire

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.