

# Rack Safety Plus| 3 U, 208/240 V AC



## FONCTIONS

Unité de distribution d'alimentation (PDU) 19", 3U avec fonction d'arrêt d'urgence

Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central

Entrée secteur 208 V phase à phase ou phase à neutre ou 240 V phase à phase

Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt

Des sorties AC permanentes (service)

Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs

La fonction d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme

Un bouton-poussoir de l'arrêt d'urgence externe supplémentaire peut être connecté au système

UL en attente

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fonction:</b>                         | Arrêt d'urgence                        |
| <b>Limiteur de courant d'appel:</b>      | Non                                    |
| <b>Dispositif différentiel résiduel:</b> | Non                                    |
| <b>Capot pour disjoncteur:</b>           | Non                                    |
| <b>Compatible avec:</b>                  | Varistar CP; Novastar                  |
| <b>Type accessoire:</b>                  | Accessoires de distribution électrique |

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit                      | Tension d'entrée CA | Nombre de phases | Filtre CEM | Protection contre les surtensions | Hauteur du rack |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 21272-003           | Unité de distribution d'alimentation | 208 – 240V          | 1                | Non        | Non                               | 3U              |
| 21272-001           | Unité de distribution d'alimentation | 208 – 240V          | 1                | Oui        | Oui                               | 3U              |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de prise    | Quantité par colis |
|---------------------|------------------|--------------------|
| 21272-003           | IEC C13 lockable | 1                  |
| 21272-001           | CEI C13, CEI C19 | 1                  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter au tableau des articles livrés.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE