


Oeillets pour vis M2.5



L'œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant.

FONCTIONS

L'œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant

L'œillet est inséré dans le trou oblong de la face avant

Type de produit: Manchon
Compatible avec: Faces avant



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Profondeur (D)
21100-464	Polyamide 6		Gris galet	100	RAL 7032	6.9mm
21100-660	Laiton	Nickelé		100		4.4mm
21100-662	Acier inoxydable			100		4.4mm
21100-591	Polyamide 6		Noir foncé	100	RAL 9005	6.9mm
21100-886	Laiton	Revêtement de finition bio		100		4.4mm
21100-659	Laiton	Nickelé		10		
21100-661	Acier inoxydable			10		
21100-885	Laiton			10		

Table 2/2


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Indice d'inflammabilité
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-660	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-886	6mm	8mm	
21100-659			
21100-661			
21100-885			

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les œillets métalliques doivent être sertis sur les faces avant modulaires.

Tous les œillets peuvent être utilisés pour les faces avant > 2 F.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.