

Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC



FONCTIONS

Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation

Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie

Inclut la vis de montage

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé





SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B
1070075EG	597816	20	26.9 mm	5.8 mm	31.8 mm	60.3 mm
1070100EG	597817	25	33.7 mm	5.8 mm	36.5 mm	68.3 mm
1070125EG	597818	32	42.2 mm	5.8 mm	41.3 mm	77.8 mm
1070150EG	597819	40	48.3 mm	5.8 mm	44.5 mm	84.1 mm
1070200EG	597821	50	60.3 mm	5.8 mm	47.6 mm	93.7 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	C	Espacement entre les crochets
1070075EG	597816	30.2 mm	1.65 m Max
1070100EG	597817	30.2 mm	1.8 m Max
1070125EG	597818	30.2 mm	1.95 m Max
1070150EG	597819	30.2 mm	2.1 m Max
1070200EG	597821	30.2 mm	2.4 m Max



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

