

Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse

FONCTIONS

Attache universelle pour poutres épaisses



Matériau: Fonte
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)
310M10	389890	10 mm	Fileté	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m
310M12	388890	12 mm	Fileté	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
310M10	389890	2200N	1100N
310M12	388890	4200N	3300N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

