

# Support de tige douille à œil décalée en acier 38



## FONCTIONS

Fixation pour structure servant à relier une tige filetée à une structure

Permet un ajustement vertical de la tige filetée



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition          | Taille du piquet (RS) | Taille de trou 1 (HS1) | Taille de trou 2 (HS2) |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 038M0010EG          | 598290            | Acier    | Électro-galvanisé | M10                   | 13 mm                  | 6.7 mm                 |



Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur (H) | Largeur (W) | C       | D     | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------|
| 038M0010EG          | 598290            | 85 mm       | 29 mm       | 30.6 mm | 19 mm | 1112N           |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge nominale dépend de la résistance de la structure en bois.

Pour une tige filetée de 3/8" et un tuyau allant jusqu'à 2", utilisez deux vis à bois torsadées du modèle n° 43. Pour une tige filetée de 3/8" et un tuyau allant jusqu'à 4", utilisez une vis tirefond modèle n° 42 1/2" x 3".



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

