

Support mural vertical externe APX



FONCTIONS

Support de selle pour profils en C et profil de montage

Complet avec accessoires de fixation



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de canal	Type de profil de montage	Hauteur (H)
APXE01EG	584715	Acier	Électro-galvanisé	E0L, E0, E1		114 mm
APXE23EG	584710	Acier	Électro-galvanisé	E2L, E2, E3		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Acier	Électro-galvanisé	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

