

Support mural horizontal externe APY

FONCTIONS

Support de selle à fixation latérale pour profilés en C et profil de montage

Complet avec accessoires de fixation




SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de canal	Type de profil de montage	Hauteur (H)
APYE01EG	584758	Acier	Électro-galvanisé	E0L, E0, E1		40 mm
APYE23EG	584740	Acier	Électro-galvanisé	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Acier	Électro-galvanisé	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYSTRUTS6	584840	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

