

# Kit d'attache de poutre



## FONCTIONS

Pour les installations dans lesquelles le câble ne peut être bouclé autour d'une poutre d'acier

Peut soutenir jusqu'à deux systèmes de câble tendu grâce aux deux écrous à anneau

Le kit comprend une paire d'attaches de poutre et une paire d'écrous à anneau

S'installe sur l'aile supérieure ou inférieure des poutrelles métalliques ou poutres en treillis

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition                             | Épaisseur de bride (FT) | Taille du piquet (RS) | Charge statique 1 (F1) |
|---------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| SLBM12              | 196852            | Acier    | Électro-galvanisé, Galvanisé à chaud | 10 - 20 mm              | 12                    | 400N                   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Charge statique 2 (F2) | Charge statique 3 (F3) |
|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| SLBM12              | 196852            | 700N                   | 800N                   |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique 1 représente une charge ponctuelle au centre de l'installation du câble tendu. La charge statique 2 représente une charge répartie en deux ou trois points sur l'installation du câble tendu. La charge statique 3 représente une charge répartie en quatre points ou plus sur l'installation du câble tendu.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

