


Console en rail E0

FONCTIONS

Perforée, laminée à froid

Plaque arrière avec trous oblongs



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Hauteur (H): 120 mm
Largeur (W): 40 mm
Épaisseur (T): 1.5 mm
A: 30 mm
B: 27 mm
C: 15.5 mm

D: 60 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 8.5 x 20 mm
Taille de trou (HS): 10.5 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

