

Attache de poutre universelle, lisse, trou 11 mm, rebord max 20 mm, electrozingué



RÉFÉRENCE CATALOGUE

30011MM

FONCTIONS

Attache poutre universel pour poutrelles standards

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 389510

Matériau: Fonte

Finition: Électro-galvanisé

Type de trou: Brut

Taille de trou (HS): 11 mm

Épaisseur de bride (FT): 20 mm Max



A: 23 mm

Couple de serrage (TQ): 14 N·m Min

Charge statique: 2500N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

