

# Attache de poutre pour profil E0, E1, E2, électrogalvanisé



## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**BCE03**

## FONCTIONS

Attache de poutre pour profils en C

Complet avec plaque, boulon en U et accessoires de fixation

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 585120

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Type de canal: E0L;E0;E1;E2L;E2;E3

Taille du piquet (RS): 6

Épaisseur de bride (FT): 16 mm Max

Largeur (W): 60 mm

Épaisseur (T): 4 mm

A: 20 mm


B: 36 mm

C: 70 mm

Charge statique: 1250N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique dépend de la longueur et du type de rail.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

