


Kit de bobine Speed Link, câble 1,0 mm x 150m et 100 verrous sans outil - 10 kg

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CLP1L500PACK



Le kit nVent CADDY Speed Link Light Pack comprend une bobine de câble de 1 mm de 150 mètres de long, ainsi que 100 dispositifs de verrouillage ultra-discrets. L'emballage intelligent permet aux installateurs de dérouler et de couper la longueur de câble nécessaire sans avoir à sortir la bobine de la boîte, ce qui en fait une solution idéale pour les électriciens. Le dispositif de verrouillage est doté d'une finition polie esthétique et d'une capacité de charge de 10 kg, ce qui le rend idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.

FONCTIONS

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et des dispositifs de verrouillage nVent CADDY Speed Link CLP

La bobine de câble et les verrous sont emballés ensemble, ce qui permet de faciliter le transport vers le chantier et de diminuer l'inventaire

L'emballage permet aux utilisateurs finaux de dérouler et de couper la longueur de câble nécessaire sans avoir à sortir la bobine de la boîte

Parfait pour les travaux de rénovation et les installations pour lesquels des longueurs de câble non conventionnelles peuvent être nécessaires

Câble aviation acier galvanisé constitué de 7 torons de 7 fils

Le système de déverrouillage par pression permet un réglage facile sans outil

Le dispositif de verrouillage discret minimise l'impact visuel

Les tubes de déverrouillage sans outil sont faciles à actionner même avec des gants

Le mécanisme de verrouillage à double tête permet un réglage simple de la hauteur

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196095

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier;Laiton

Diamètre du câble métallique: 1 mm

Longueur: 150m

Nombre de dispositifs de verrouillage: 100

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

