

Clip de positionnement pour conduit [20 à 25 mm] dans cloison sèche

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CPC



Le Clip de positionnement de conduit encastré nVent CADDY est une solution intuitive, sans outil et sans vis pour positionner rapidement et en toute sécurité des conduits de 20 à 25 mm sur les sangles de boîtes pour pistolets à vis télescopiques nVent CADDY. Idéal pour les installations de cloisons sèches qui ont lieu avant que les électriciens n'arrivent sur place pour câbler les boîtes électriques - communément appelées installations « en crosse de hockey ».

FONCTIONS

Conception rapide et encliquetable

Ajustable d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il soit fermement engagé dans les trous pilotes de sangle de boîte pour pistolet à vis télescopique nVent CADDY

Trou de chaque côté pour un raccordement optionnel à l'aide d'une vis à la sangle de boîte pour pistolet à vis télescopique nVent CADDY

Compatible avec les conduits rigides et flexibles de 20 et 25 mm

Largeur réduite pour permettre un espacement des conduits aussi faible que 25 mm pour les zones très fréquentées

Faible émission de fumée et sans halogène

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 188220



Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

Longueur (L): 51mm

Hauteur (H): 43 mm

Largeur (W): 53 mm

Diamètre extérieur (OD): 20 - 25 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

