

Attache poutre 3-8 mm avec tige filetée M6x11mm (x 10)

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EM24SM16SP10

FONCTIONS

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre

L'embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire

Comprends différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d'articles à commander

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 172220

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Épaisseur de bride (FT): 3 - 8 mm

Taille du piquet (RS): 6


Diamètre de vis (Sc): 6

Longueur de la vis (L): 16mm

Charge statique 1 (F1): 450N

Charge statique 2 (F2): 330N

Charge statique 3 (F3): 110N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

