

Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur, EG, 95–102 mm OD, M10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HDN102

FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 577014

Écrou inclus: Oui

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre extérieur (OD): 95 - 102 mm

Taille du piquet (RS): M10;M12

Largeur (W): 30 mm



Épaisseur (T): 3 mm

Diamètre de vis (Sc): 8 mm

Diamètre de vis métrique (Sc): M8

Longueur de la vis (L): 40mm

Charge statique: 3500N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

