

Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur, EG, 267–273 mm OD, 10" Tuyau, 250 DN, M16, M20 Tige

Obsolète

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HDN273

FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 577032

Écrou inclus: Oui

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre extérieur (OD): 267 - 273 mm

Taille du tuyau: 10"

NB/DN: 250

Taille du piquet (RS): M16;M20

Largeur (W): 40 mm

Épaisseur (T): 4 mm


Diamètre de vis (Sc): 12 mm

Diamètre de vis métrique (Sc): M12

Longueur de la vis (L): 40mm

Charge statique: 10000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

