

Clip de fixation rapide pour tube IRL diamètre 40mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SCEC40HO



FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Compatible avec différentes attaches structurelles pour se fixer sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, le bois, les chemins de câbles, les attaches en acier ressort et les tiges filetées

La conception à enclenchement permet aux clips d'être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d'ancrage nécessaires

Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 800004

Matériau: Acrylonitrile butadiène styrène


Température: -10 to 80 °C

Diamètre extérieur (OD): 40 mm

A: 54 mm

B: 45 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

