

Support de câbles avec insert - Capacité 50 câbles - Diamètre perçage 6 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SCSH50

FONCTIONS

Le loquet, facile à ouvrir, permet de rapidement ajouter ou retirer des câbles après installation

Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton

Des clips en plastique pour conduits peuvent être installés sur le support permettant de supporter des câbles et des conduits avec un seul trou dans le béton

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 800044

Matériau: Polypropylène

Température: -10 to 85 °C

Capacité du câble: 80

Diamètre (Ø): 10 mm


Diamètre du trou percé: 6mm

Profondeur du trou percé: 30mm

A: 108 mm

B: 96 mm

Charge statique: 200N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

